


# **ARIEL 15**

## ***Lampada germicida***



Linea  
“tecnomedica”

Dispositivo Medico Classe I  
*Medical Device Class I*

**Germicidal lamp – Lampe germicide – Lamparas germicida**

*Le immagini raffigurate non sono vincolanti per l'azienda che si riserva il diritto di apportare  
modifiche estetiche e tecniche senza alcun preavviso*

*All pictures are not binding on firm. The company reserves the right to make aesthetical and technical changes without notice*

**ARIEL 15**  
LAMPADA GERMICIDA

La potente azione germicida viene amplificata dalle superfici riflettenti. Un sensore magnetico posizionato vicino allo schermo protettivo, impedisce all'operatore accidentalmente esposizioni dirette. Le lampade utilizzate emettono più dell'85% della loro energia con lunghezza d'onda di 253,7 nm. nella banda dell'ultravioletto, con una radiazione che uccide batteri ed altri microorganismi.

**ARIEL 15**  
GERMICIDAL LAMP

Potent germicidal action is amplified by reflecting surfaces. A magnetic sensor placed near the protective screen, prevents accidental direct exposures. The lamps in use emit over 85% of their energy with wave length 253,7 nm. in ultraviolet band, with a radiation that kills bacteria and other micro-organisms.

**ARIEL 15**  
LAMPE GERMICIDE

La puissante action germicide est amplifiée par les surfaces réfléchissantes. Un magnétique senseur positionné sur la côté de l'écran de protection, empêche à l'opérateur des expositions directes accidentales. Les lampes utilisées dégagent plus de 85% de leur énergie avec longueur d'onde de 253,7 nm. dans la bande de l'ultraviolet avec radiations en mesure d'exterminer bactéries et autres micro-organismes.

**ARIEL 15**  
LAMPARA GERMICIDA

La potente acción germicida viene ampliada por las superficies reflectantes. Un sensor magnético posicionado junto al filtro protector, impide al operador exposiciones accidentales directas. Las lámparas utilizadas emiten más del 85% de su energía con una longitud de onda de 253,7 nm, en la gama del ultravioleta, con una radiación que mata bacterias y otros microorganismos.

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / DATOS TECNICOS**

Assorbimento Consommation Absorbed power Potencia absorbida	15 Watt
Alimentazione Alimentation Current supply Alimentation de red	230 Volt - 50 Hz.
Fusibile Fusible Fuse	1 A
Ingombro Encombrement Overall size Dimensiones externas	cm. 48 x 22,5 x 21 approx.
Peso Poids Weight	kg. 6 approx.

**FAST Assembler S.r.l.**

Via San Domenico, 11/13 - 20010 Bareggio (Milano) Italy - Tel. + 39 02 90360728 Fax + 39 02 902877  
<http://www.fastassembler.com> E-Mail: [segreteria@fastassembler.com](mailto:segreteria@fastassembler.com)